

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 0408/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	4 mm
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	A0408F SDQCR/L04
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2,6 mm
Hyötysyvyys T	1,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500