



## Kulmaporakone, Tyyppi: 720551



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075120 720551
--------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Tuoteluokka	03F
-------------	-----

### Kuvaus

#### Malli:

#### Fein-kulmaporakone –

- Voimansiirtopään korkeus vain 96 mm, sis. poraistukan, kulmamitta 17 mm.
- Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.
- Karan kartiokiinnitys tarkkaan pyörintään.
- Kompakti kone vaikeapääsisissä paikoissa tehtäviin töihin.
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.

#### Etu:

Vaikeapääsisissä paikoissa tehtäviin töihin.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 erikoishammaskehäporaistukka 0,8 – 10 mm.

#### Huomautus:

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

Valmistajamerkintä: WBP10

Tehonkulutus: 500 W

Enimmäiskierrosluku: 0 - 1830 min<sup>-1</sup>

Poraistukkakiinnitys: B10

Poraistukan kiristysalue: 0,8 - 10 mm

kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde: 10 mm

## Tekninen kuvaus

Paino	1,5 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	WBP10
Poraistukan kiristysalue	0,8 - 10 mm
Poraistukkakiinnitys	B10
Tehonkulutus	500 W
Enimmäiskierrosluku	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	10 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	25 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone