

NT TOOL**Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305538 32
GTIN	2050001772077
Tuoteluokka	33K

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.
- Kiinnitysvoima jopa 4000 Nm.

Etu:

Työkalujen pitkä kestoikä. Tärinää ehkäisevät ominaisuudet. Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75

Kiristysholkin ulko-Ø D	73 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Kiinnitysvoima jopa	4000 Nm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309576 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309576 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309576 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309576 6
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309576 8
HSK-jähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309576 14
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309576 25
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309576 10