

NT TOOL

Voimakäyttöinen istukka, SK 50, Ø D1: 32mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	300787 32
GTIN	2050001771766
Tuoteluokka	33K

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
- Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Etu:

- Työkalujen pitkä kestoikä.
- Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.
- Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiristysholkit nro 309575 – 309576.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Ulkonema A-mitta	105 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	32 mm
Kiristysholkin ulko- \varnothing D	73 mm
Kiinnitysvoima jopa	4000 Nm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 14 mm	309576 14
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 10 mm	309576 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 12 mm	309576 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 16 mm	309576 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 25 mm	309576 25
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 6 mm	309576 6
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309576 20
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309576 8