

NT TOOL**Voimakäyttöinen istukka, BT 40, Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302861 20
GTIN	2050001771773
Tuoteluokka	33K

Kuvaus**Malli:**

- **Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.**
- **Suojattu korroosionestopinnoitteella.**
- **Pöly- ja vesitiivis.**
- **Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.**
- **Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.**
- **Kiinnitysvoima enintään 1000 Nm, kun Ø 20, 4000 Nm, kun Ø 32.**

Kuvateksti:

Sisäiset aksiaalisivennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

Etu:

- **Työkalujen pitkä kestoikä.**
- **Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.**
- **Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309575 – 309576.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiinnitys- \varnothing D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiristysholkin ulko- \varnothing D	52 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 14 mm	309575 14
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 12 mm	309575 12
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 16 mm	309575 16
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko- \varnothing 52/55 mm	628400 52/55
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 6 mm	309575 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 10 mm	309575 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 8 mm	309575 8
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40