



Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen, Tyyppi: GT22



Tilaustiedot

Tilausnumero	434777 GT22
GTIN	7630041112436
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyys ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

Tekninen kuvaus

Yhteensopivuus	TESA
Mittausalue	± 1 mm

Toistotarkkuus	0,01 µm
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,63 N
Valmistajamerkintä	GT22
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mittauskärjen takaisinveto	mekaaninen/tyhjiö
Mittauskärjen alue	4,3 mm
Suojalaskos	Nitriili
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Anturi