

**NT TOOL****Voimakäyttöinen istukka, BT 40, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302861 32
GTIN	2050001771780
Tuoteluokka	33K

**Kuvaus****Malli:**

- **Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.**
- **Suojattu korroosionestopinnoitteella.**
- **Pöly- ja vesitiivis.**
- **Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.**
- **Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.**
- **Kiinnitysvoima enintään 1000 Nm, kun Ø 20, 4000 Nm, kun Ø 32.**

**Kuvateksti:**

Sisäiset aksiaalisivennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

**Etu:**

- **Työkalujen pitkä kestoikä.**
- **Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.**
- **Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309575 – 309576.

## Tekninen kuvaus

Kiristysholkin ulko-Ø D	73 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

## Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309576 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309576 25
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309576 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309576 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309576 10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309576 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309576 20

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309576 14
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm	628400 68/75