

**NT TOOL****Voimakäyttöinen istukka, SK 40, Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300785 20
GTIN	2050001772084
Tuoteluokka	33K

**Kuvaus****Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
- Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

**Etu:**

- Työkalujen pitkä kestoikä.
- Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.
- Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiristysholkit nro 309575 – 309576.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm

Ulkonema A-mitta	90 mm
sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiinnitysvoima jopa	1000 Nm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

## Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309576 14
Kiinnityspulttiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309575 12
Kiinnityspulttiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309576 25
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309576 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309576 16
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309575 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309575 14
	308700 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309575 16
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309576 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309576 20
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309575 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309576 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309576 6
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309575 8
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40