

 NT TOOL**Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305535 20
GTIN	2050001772046
Tuoteluokka	33K

**Kuvaus****Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.
- Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

**Etu:**

Työkalujen pitkä kestoikä. Tärinää ehkäisevät ominaisuudet. Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

**Tekninen kuvaus**

Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiinnitysvoima jopa	1000 Nm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

## Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309575 12
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309575 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309575 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309575 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309575 14
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309575 10