

 NT TOOL**Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 305535 32 |
| GTIN | 2050001772053 |
| Tuoteluokka | 33K |

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.
- Kiinnitysvoima jopa 4000 Nm.

Etu:

Työkalujen pitkä kestoikä. Tärinää ehkäisevät ominaisuudet. Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Kiristysholkin ulko-Ø D | 73 mm |
| Ulkonema A-mitta | 105 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 32 mm |
| sopiva haka-avain nro 628400 | 68/75 |
| Kiinnitysvoima jopa | 4000 Nm |
| Sovitin | HSK-A 63 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Muoto | A |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm | 309576 16 |
| Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm | 628400 68/75 |
| HSK-jähdytysnesteputki HSK:lle 32 | 309880 32 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 309576 6 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 309576 8 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm | 309576 14 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 309576 10 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm | 309576 12 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm | 309576 25 |
| Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm | 309576 20 |