

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940001 1250
GTIN	4062406067038
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	2
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi

Paino	42 kg
Kahvan sijainti	ylhällä
Korkeus	1250 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	1095 mm
Leveys	500 mm
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20	951985 20X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20	951980 20X20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100