

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940001 750 |
| GTIN | 4062406066697 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------|
| Lokeroalustojen määrä | 1 |
| Korkeus | 750 mm |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| Paino | 28 kg |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |
| Syvyys | 500 mm |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| ComfortClose | ei |
| Hyötykorkeus | 595 mm |
| Leveys | 500 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 20 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940640 100 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940550 20 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm | 940501 750/800 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 940640 200 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940640 125 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940560 20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 940640 75 |
| Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940640 150 |
| Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20 | 951980 20X20 |
| Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20 | 951985 20X20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm | 940640 300 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940552 20 |