

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940001 800
GTIN	4062406066703
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	32 kg

Lokeroalustojen määrä	1
Korkeus	800 mm
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
Leveys	500 mm
Hyötykorkeus	645 mm
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20	951980 20X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
	940640 300

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden  
etukorkeus 300 mm

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20

940550 20

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden  
etukorkeus 200 mm

940640 200

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

940640 75

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

940640 100

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20

940552 20

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20

951985 20X20

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet  
kaapin korkeuteen 750/800 mm

940501 750/800

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden  
etukorkeus 125 mm

940640 125