

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940011 1000
GTIN	4062406067137
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi

ComfortClose	ei
Paino	36 kg
Hyötykorkeus	845 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	2
Korkeus	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20	951985 20X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20	951980 20X20
Hyllenkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11