

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa umpilevypariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940011 750
GTIN	4062406067120
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	28 kg
ComfortClose	ei

Hyötykorkeus	595 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys	500 mm
Leveys	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lokeroalustojen määrä	1
Korkeus	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	20
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
	940640 150

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 150 mm

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 75 mm

940640 75

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20

940552 20

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

940640 125

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

940640 100

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940640 200

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 750/800 mm

940501 750/800

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20

940550 20