

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940003 1000
GTIN	4062406067083
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Hyötykorkeus	845 mm
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1000 mm
Paino	36 kg
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20	951985 20X20
	940501 900/1000

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 900/1000 mm

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 150 mm

940640 150

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940640 300

Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20

951980 20X20

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940640 200

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

940640 125

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20

940560 20

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20

940550 20

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20

940552 20