

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940013 750
GTIN	4062406067151
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	500 mm
Hyötykorkeus	595 mm

Lokeroalustojen määrä	1
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
ComfortClose	ei
Paino	28 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	750 mm
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20