

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 16×16G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940023 1000 |
| GTIN | 4062406067267 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 20×20G, laatikkojen kanssa 16×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikon.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------|--------|
| Leveys | 500 mm |
|--------|--------|

| | |
|---|--|
| Hyötykorkeus | 845 mm |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| Paino | 46 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi |
| Korkeus | 1000 mm |
| Syvyys | 500 mm |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Lokeroalustojen määrä | 2 |
| ComfortClose | ei |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 20 |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 16 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 400 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 16×16 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 16×16G |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------------|
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 940640 75 |
| Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20 | 951980 20X20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940640 125 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg | 950180 75 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 940640 200 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940560 20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940640 100 |
| Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 16X16 | 951885 16X16 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940640 150 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940550 20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm | 940640 300 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20 | 940552 20 |
| Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20 | 951985 20X20 |
| Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 16X16 | 951910 16X16 |