

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, umpilevypariovet, 16×16G, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940021 1250
GTIN	4062406067212
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 20×20G, laatikkojen kanssa 16×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasaosalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikon.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
--------	--------

Kahvan sijainti	ylhäällä
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1095 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	53 kg
Lokeroalustojen määrä	2
Laatikoiden lukumäärä	1
Leveys	500 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeus	1250 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	16
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	400 mm
Leveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	16×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	16×16G

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 16X16	951885 16X16
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20	951985 20X20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20	951980 20X20
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 16X16	951910 16X16