

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 16×16G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940023 900
GTIN	4062406067250
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 20×20G, laatikkojen kanssa 16×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikon.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	745 mm
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Leveys	500 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Lokeroalustojen määrä	1
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Paino	39 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys G	16
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	16×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	16×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 16X16	951885 16X16
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 20X20	951985 20X20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 16X16	951910 16X16
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Säilytysalusta, bambu G-mitat 20X20	951980 20X20