

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 800mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	940041 800
GTIN	4062406067342
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	800 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	750 mm
Paino	39 kg
Hyötykorkeus	645 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30