

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 750mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	940041 750
GTIN	4062406067335
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	65 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Leveys	750 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hyllynkantinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20