

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940041 1000
GTIN	4062406067366
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
Syvyys	500 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	48 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	2
Leveys G	30
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30