

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940041 1250
GTIN	4062406067373
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	750 mm

ComfortClose	ei
Paino	55 kg
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1095 mm
Korkeus	1250 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20