

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940051 750
GTIN	4062406067489
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	595 mm

Leveys	750 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Paino	65 kg
Korkeus	750 mm
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
	940501 750/800

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 750/800 mm

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940510 750/800

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30