

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940043 900
GTIN	4062406067427
Tuoteluokka	9GI

Kuvas**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	ylhällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Paino	42 kg
Lokeroalustojen määrä	1
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus	745 mm
Leveys	750 mm
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 900 mm	940510 900
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000

Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11