

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940043 2000
GTIN	4062406067465
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	2000 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Paino	86 kg
Leveys	750 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Syvyys G	20
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm	940510 2000
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30