

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940051 1000 |
| GTIN | 4062406067496 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------|
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |

| | |
|--|--|
| Paino | 48 kg |
| Lokeroalustojen määrä | 2 |
| Kahvan sijainti | alhaalla |
| Leveys | 750 mm |
| Syvyys | 500 mm |
| ComfortClose | ei |
| Hyötykorkeus | 845 mm |
| Korkeus | 1000 mm |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 30 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | pinottava kaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30 | 940590 30 |
| | 940510 1000/1250 |

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

| | |
|--|-----------|
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30 | 940552 30 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30 | 940550 30 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30 | 940560 30 |