

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 26×16G, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940063 800
GTIN	4062406067618
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 30×20G, laatikkojen kanssa 26×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

**Tasaosalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kahvan sijainti	ylhäällä
-----------------	----------

Korkeus	800 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Laatikoiden lukumäärä	1
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys	500 mm
Paino	44 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
ComfortClose	ei
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	645 mm
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys G	30
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×16G

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11

Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800