

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 26×16G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940063 900
GTIN	4062406067625
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 30×20G, laatikkojen kanssa 26×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Paino	47 kg
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä
Lokeroalustojen määrä	1
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	745 mm
Leveys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys G	30
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 900 mm	940510 900
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75