

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 26×16G, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940063 1500
GTIN	4062406067656
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 30×20G, laatikkojen kanssa 26×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Korkeus	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Paino	74 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	750 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	1345 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Lokeroalustojen määrä	3
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	30
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 30	958146 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1500 mm	940510 1500
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 30X20	951985 30X20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Säilytysalusta, bambu G-mitat 30X20	951980 30X20
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1500 mm	940501 1500
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30