

Garant GRIDLINE

Yläkaappi ja vetolaatikko, umpilevypariovet, 26×16G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940071 1000
GTIN	4062406067687
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 30×20G, laatikkojen kanssa 26×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	1
-----------------------	---

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	845 mm
Paino	53 kg
Leveys	750 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeus	1000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lokeroalustojen määrä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys G	30
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×16G

Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30

