

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 26×16G, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940073 1000
GTIN	4062406067700
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 30×20G, laatikkojen kanssa 26×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

**Tasaosalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	750 mm
--------	--------

ComfortClose	ei
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Laatikoiden lukumäärä	1
Syvyys	500 mm
Paino	53 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Kahvan sijainti	alhaalla
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys G	20
Leveys G	30
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×16G

Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250

