


Garant GRIDLINE

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942573 100
GTIN	4062406067816
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Laatikot asennettaviksi GridLine **saranaovilla** varustettuihin isoihin ja raskaiden tavaroiden kaappiin.

Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro 941001 – 941033, nro 942301 – 942323, nro 942701 – 942723, nro 942802 – 942824.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa. Vetolaatikot eivät sovellu käytettäväksi liukuovikaapeille.

Tekninen kuvaus

Paino	7 kg
Hyötykorkeus	75 mm
Hyötyleveys G	36
Hyötisyvyys G	24
Hyötisyvyys	600 mm
Hyötyleveys	900 mm

Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vetolaatikkomatto Mitta G 36X24	951830 36X24
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X24	951910 36X24
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X24	951885 36X24