

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940081 900
GTIN	4062406068028
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys	500 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	1000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Korkeus	900 mm
Paino	50 kg
Hyötykorkeus	745 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 900 mm	940511 900
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllenkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40