

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940081 750
GTIN	4062406068004
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä

Lokeroalustojen määrä	1
Hyötykorkeus	595 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	1000 mm
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Paino	45 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	750 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40

Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20