

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940081 1250
GTIN	4062406068042
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut
enimmäishyllykuorma (metallilla)

100 kg

Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	2
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1095 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Paino	65 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	1250 mm
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
	940511 1000/1250

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm
Laatikostorungon leveys G 40

958146 40

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

940590 40

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20

951985 40X20

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F