

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940083 750
GTIN	4062406068073
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	595 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
Korkeus	750 mm
Leveys	1000 mm
Paino	45 kg
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40