

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940083 2000
GTIN	4062406068134
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Korkeus	2000 mm
Paino	102 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
ComfortClose	ei
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys	1000 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
	940511 2000

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40