

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940081 2000
GTIN	4062406068066
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Lokeroalustojen määrä	5
Syvyys	500 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1845 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	keskellä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	1000 mm
Paino	102 kg
Korkeus	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
	940501 2000

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet  
kaapin korkeuteen 2000 mm

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm  
Laatikostorungon leveys G 40

958146 40

Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm

940511 2000