

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940083 1500
GTIN	4062406068127
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm

Hyötykorkeus	1345 mm
Lokeroalustojen määrä	3
Korkeus	1500 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	77 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	1000 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1500 mm	940511 1500
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1500 mm	940501 1500