

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940091 1000
GTIN	4062406068165
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	56 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi

Kahvan sijainti	alhaalla
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40 G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250
	940501 900/1000

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet  
kaapin korkeuteen 900/1000 mm

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11