

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940091 750
GTIN	4062406068158
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei

Hyötykorkeus	595 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	500 mm
Paino	45 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Hyllenkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40