

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940093 750
GTIN	4062406068189
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	45 kg
Korkeus	750 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
Hyötykorkeus	595 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940511 750/800