

Garant GRIDLINE

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G, 16×16G, laatikoiden etukorkeus: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940640 100
GTIN	4062406066598
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111 – 940113, nro 940801 – 940843.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys G	16
Paino	11 kg
Hyötykorkeus	75 mm
Hyötyleveys G	16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Käyttöalue	Hyllytasokaappi
Hyötyleveys	400 mm

Hyötisyvyys	400 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	16×16G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 16X16	951885 16X16
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 16X16	951910 16X16
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75