


Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G, 26×16G, laatikoiden etukorkeus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940641 150
GTIN	4062406068288
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Sopii:**

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111 – 940113, nro 940801 – 940843.

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	125 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	16
Paino	16 kg
Käyttöalue	Hyllytasokaappi
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	400 mm

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×16G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vetolaatikkomatto Mitta G 26X16	951830 26X16
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X16	951885 26X16
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X16	951910 26X16
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75