


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G, 36×16G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940642 300
GTIN	4062406068370
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111 – 940113, nro 940801 – 940843.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys G	16
Paino	22 kg
Hyötyleveys G	36
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	275 mm
Käyttöalue	Hyllytasokaappi
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei

Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75