

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa rulo-kansi, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940849 1000
GTIN	4062406068493
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×14G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.  
Eloksoidusta alumiiniprofiilista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

ComfortClose	ei
Leveys	1000 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
kaapin etuosat	rulo-kansi

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Korkeus	1000 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys G	40
Paino	49 kg
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40