

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa rulo-kansi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940089 2000
GTIN	4062406068486
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Eloksoidusta alumiiniprofiilista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	rulo-kansi
Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei
Paino	102 kg
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	40
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300