

Garant**Hyllykaappi ilman ovia, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944009 1000
GTIN	4062406068530
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Varusteltu hyllykaappi, 30x11G.

Sijointus:

Varastolaatikoiden lukumäärä: 12 x nro 963321 koko SB6; 12 x nro 963321 koko SB5; 12 x nro 963321 koko SB4

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Yksittäiset poimintalaatikot, katso nro 963321.**
- **Yksittäiset hyllytasot, katso nro 944061, 944065.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Leveys	750 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Paino	47 kg
kaapin etuosat	Auki
Syvyys	275 mm
Leveys G	30
Syvyys G	11
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G kaapin leveydelle G 30	944061 30
Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G kaapin leveydelle G 30	944065 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F